

# 日常生活を快適に過ごすための 福祉機器ブック

より快適な日常生活を過ごしていただくために、  
東江メガネでは視覚障害や聴覚障害に関連する補装具や日常生活用具を豊富にそろえています。

身体障がい者手帳をお持ちの方はメガネや補聴器などの補装具や  
拡大読書器などの日常生活用具の給付を受けられる制度もございます。



# 遮光眼鏡

まぶしさをやわらげるレンズ


# CCP

series

## CCP

最適な視環境をサポート

まぶしさの症状によって、レンズに必要な遮光性能を提供します。レンズの種類にも幅広く対応しており、一人ひとりに最適な一枚をお選びいただけます。




## CCP400


多彩なカラー  
バリエーション

まぶしさ、ぎらつきを抑える遮光レンズ。多彩なカラーバリエーションで、一部のサングラスより、まぶしさの原因となる波長光を有効的にカットし、あらゆる眼疾患をフルサポートします。


### YELLOW



### GREEN



### BROWN



### GRAY



### VIOLET



美しさと心地よさを追求したオリジナルフレーム

## VERGINE by STG



正面だけでなく、側面・上部から入る光もカットすることで、より快適な視環境が得られます。機能性はもちろん、ファッション性も考慮したフレームデザインで、インドアからアウトドア、さまざまな場面でご使用いただけます。

### YELLOW



### BROWN



### GUN METAL GREY

TYPE 2 : M



### MATT BORDEAUX

TYPE 2 : F



¥27,000円(非課税)

メガネの上から掛けられる遮光オーバークラス

## Viewnal by STG

普段ご使用されているメガネの上から掛けることのできる、遮光オーバークラス。まぶしさの原因となる青色光線をコントロールし、視界をより鮮明に感じることができます。レンズカラーバリエーションは26色です。

フレームバリエーション



### YELLOW



### BROWN



### GREEN



### GRAY



### VIOLET



¥10,000円(非課税)

レチネックス  
**RETINEX**

光に敏感なすべての方に  
まぶしさを軽減する遮光レンズ

レチネックスは、まぶしさのもととなる散乱しやすい短波長光をカットし、まぶしさの防止はもちろん、コントラスト効果を高めるなど、まぶしさに敏感な方に適している遮光レンズです。  
全21色のバリエーションから眼の状況や見え方のレベルに合わせてお選びください。



※画像は見え方をわかりやすくしたイメージです。装着時の見え方には個人差があります。

まぶしさに敏感な方をサポート  
(全21色)



レチネックス グラス  
**RETINEX**  
**GLASS**

光に敏感なすべての方に！  
まぶしい光を軽減する遮光メガネ。

<p>RT1BLYB</p>  <p>■レンズカラー：YB ■フレームカラー：ダークブルー</p>	<p>RT1SVYB</p>  <p>■レンズカラー：YB ■フレームカラー：シルバー</p>	<p>RT1WNYB</p>  <p>■レンズカラー：YB ■フレームカラー：ワイン</p>
<p>RT1BLYE</p>  <p>■レンズカラー：YE ■フレームカラー：ダークブルー</p>	<p>RT1SVYE</p>  <p>■レンズカラー：YE ■フレームカラー：シルバー</p>	<p>RT1WNYE</p>  <p>■レンズカラー：YE ■フレームカラー：ワイン</p>
<p>RT1BLGY</p>  <p>■レンズカラー：GY ■フレームカラー：ダークブルー</p>	<p>RT1SVGY</p>  <p>■レンズカラー：GY ■フレームカラー：シルバー</p>	<p>RT1WNGY</p>  <p>■レンズカラー：GY ■フレームカラー：ワイン</p>
<p>RT1BLDGD</p>  <p>■レンズカラー：DGD ■フレームカラー：ダークブルー</p>	<p>RT1SVBY</p>  <p>■レンズカラー：BY ■フレームカラー：シルバー</p>	<p>RT1WNPN</p>  <p>■レンズカラー：PN ■フレームカラー：ワイン</p>

¥15,000円(非課税)

サイズ：(各) 57□15 - 136

※本製品は光量不足で視力が低下する場合があります。夜間や夕暮れ時の運転には使用しないでください。※本製品は視力補正用眼鏡ではない為、視力補正が必要な場合、別途視力補正用レンズの購入が必要です。詳しくは販売店にお尋ねください。※本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。○フレームカラーおよびレンズカラーは印刷のため実際とは異なります。

# 視覚障がい拡大読書器 **据え置き型**

※視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる方が対象です。

対象等級 **6級以上**

耐用年数 **8年**

交付基準額 **¥198,000**

## HD映像のスタンダードモデル



### 据置型拡大読書器 システムギアビジョン クリアビューC One22

22型の画面搭載、  
ニジミの少ないHDの高画質映像  
子供から高齢者までかんたん操作で使いやすい  
新聞などの縦書き文章に適したテーブル・ブレーキ

#### ニジミや残像が少なく心地よいHD映像

HDカメラを高画質ディスプレイとデジタル接続しました。低倍率でのニジミや、読み進むときの残像が少ない画素数1280×720の心地よい映像です。約2.0倍～約75倍の実用的な倍率表示になりました。

#### 快適な読書

快適な読書のために、テーブルとブレーキシステムを新設計しました。縦、横独立可動式テーブルと、すべり具合を調節できる縦・横独立式ハーフブレーキ&ロックシステムにより、蛇行せず酔いのない読書が可能です。

22型ワイド 拡大率/約2.0～75倍 カラー・白黒・反転他

希望小売価格 ..... **¥198,000円**(非課税)

### 据置型拡大読書器

#### 日本テレソフト メーリンHD

高画質 24インチ液晶モニター  
モニターを見やすい位置に動かせます。(上下左右)  
操作ボタンがモニター下部に集中。簡単に操作ができます。  
XYテーブルも操作可能です。

・高機能のカメラとモニターで、チラつきの少ない画面表示です。  
・HDMIケーブルで接続することで、MerlinHDの画面をPCモニターとして使用することができます。

※拡大などの操作は行えません。

## より薄くスマートに 低倍率もくっきり鮮やか



24インチ 拡大率/約2.4～73倍 カラー・白黒・白黒強調表示・白黒反転表示・その他カラー表示28(5つ選択可能)

希望小売価格 ..... **¥198,000円**(非課税)

## 軽くてコンパクト フルHDカメラ搭載 筆記に最適



### 据置型拡大読書器 システムギアビジョン メゾ・フォーカス

#### 折りたたんでコンパクトに

本体背面のボタンを押すことで、簡単に折りたたむことができる省スペース設計です。コンパクトで、持ち運びができ、片付けにも場所を取りません。重さも、9.2kgと軽量です。

#### 快適な読み書きのためのテーブルとモニター

テーブルは、縦横スムーズにスライド可能。特に日本語独自の縦書き文を読むときに、蛇行せず読書酔いを防ぎます。モニターの角度も自由に調節可能で、疲れにくい姿勢での読書や筆記を実現します。筆記時のペン先の影も出にくい設計です。

19インチ型ワイド 拡大率/約2.8～32倍 カラー・白黒・反転他

希望小売価格 ..... **¥198,000円**(非課税)

## カメラが340°回転し 多様な用途に対応。



### 据置型拡大読書器 日本テレソフト アクロバットHD

高解像度カメラにより、近くのものから遠くのものまで美しく鮮明な拡大画像を表示します。

読書はもちろん、カメラを回すことで、望遠や鏡として使用することができます。

すっきりとコンパクトで場所をとらず、持ち手があるので移動も簡単。

爪切りの使用や、針の糸通しなどの細かい作業にも適したデザインです。

スライド可能なアーム、傾けられる画面、340度回転するカメラで、多様な使い方が可能です。

22インチ液晶モニター 拡大率/約1.5～57.8倍 カラー・白黒・白黒強調・白黒反転 その他カラー表示28(5つ選択可能)

希望小売価格 ..... **¥198,000円**(非課税)

### 電子ルーペ システムギアビジョン クローバー3

## 手になじむ コンパクトなボディ



#### 軽量・コンパクト設計

ポケットサイズで重さわずか約100g、バッテリーの連続駆動時間は約3時間で、お出かけ先でもお使いいただけます。

拡大率/約3.8～16倍 カラー・白黒・白黒反転・黒黄、静止画、明るさ調整

希望小売価格 ..... **¥29,800円**(非課税)

### 電子ルーペ システムギアビジョン クローバー4

## 4.3インチの 大きい画面で くっきり見やすく



#### 見やすい・使いやすい

4.3インチの大きな画面に大きく、くっきり表示できます。ボタンが大きく使いやすい設計です。

拡大率/約3.5～16倍 カラー・白黒・白黒反転・黒黄、静止画、明るさ・コントラスト調整、スクロール、テレビ出力(RCA)

希望小売価格 ..... **¥39,800円**(非課税)

# 視覚障がい**拡大読書器**

**携帯型**

※視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる方が対象です。

対象等級 6級以上 耐用年数:8年 交付基準額:¥198,000

## ロール・スライドの動きで 快適な読書



### 携帯型拡大読書器 システムギアビジョン トラベラーHD

コンパクトに折りたためる省スペースタイプ

いろいろな場所で使える

食卓や台所や寝室での読書を快適にします。13.3インチの大型モニター装備にも関わらず、約1.995kgと軽量です。自宅、職場、学校での理想的な拡大読書器です。モニター部を折りたたみ、省スペースで収納できます。

フルHDの超高画質映像

13.3インチワイドスクリーンのフルHD映像は、約2.4倍の最低倍率から約30倍の最大倍率まで無段階で倍率調整可能です。写真の細部まで見ることができ、文字はハイコントラストのくっきりした映像で表示します。

13.3インチTFT液晶モニター 拡大率/約2.4~30倍  
カラー・白黒・白黒反転・他15種類(設定による)

希望小売価格 ..... ¥198,000円(非課税)

### 携帯型拡大読書器 システムギアビジョン クローバー10

大画面で快適な読書

10インチの大画面モニターに、高細密映像を表示します。画面を起こすためのスタンド、使いやすい機能別の操作ボタン、残像の少ないハイコントラスト画像など、タブレットPCにはない見えにくい人のために設計された拡大読書器です。

多彩な機能・外出先での使用に便利

厚さ22mm、重量約710gと薄く軽量なので、持ち運んで外出先での使用に便利です。メニューを見たり、景色を見たり、書類に記入したり、様々なシーンで便利に使えます。ライン/マスキング、画像の保存/再生、位置表示機能など、便利な機能を多数搭載しています。

10インチワイドTFTモニター 拡大率/約2.7~17倍  
カラー・白黒・白黒反転・他16種類(設定による)

希望小売価格 ..... ¥198,000円(非課税)

## 近くも遠くも、自分も見える



### 携帯型拡大読書器 システムギアビジョン クローバー7S

超軽量 416g・専用スタンド付属

見えにくい人のための専用設計

7インチのLCDモニターに、高細密映像を表示します。画面を起こすためのスタンド、使いやすい機能別の操作ボタン、残像の少ないハイコントラスト画像など、タブレットPCにはない見えにくい人のために設計された拡大読書器です。

外出先での使用に便利

重さ約416g、厚さ21mmと小型軽量なので、外出先での使用に便利です。読書や筆記のほか、メニューを見たり、駅の表示を見るなど、様々なシーンで便利に使えます。

7インチワイドLCDモニター 拡大率/約2.4~30倍  
カラー・白黒・白黒反転・他16種類(設定による)

希望小売価格 ..... ¥198,000円(非課税)

## 1300万画素カメラ+ スクロールリーディング機能



## ハイコントラストで クッキリした画像 わかりやすい操作



携帯型拡大読書器

### 日本テレソフト アミーゴHD

7インチの大きなワイド画面に鮮やかではっきりとした画像を映し出します。読みたい物の上に直接置いたり、手に持って遠くの物を見ることがもできます。

軽くてポータブルなデザイン。室内でも外出先でも便利にご使用いただけます。

35度、90度の2段階に角度調整可能なスタンドで、読む・書く等はもちろん、爪のお手入れや細かな作業をする時にも役立ちます。

7インチワイド 拡大率/約1.4~25倍 カラー・白黒・白黒反転など32色

希望小売価格 ..... ¥198,000円(非課税)

## 大きく、はっきり



## 小さくても、くっきり



携帯型拡大読書器

### 日本テレソフト ペブルHDベーシック

ハンドルが200度回転。ルーペのように使うことができる高画質拡大読書器です。余分な機能をなくし使いやすくなりました。小型・軽量で持ちやすく外出先での使用に便利です。

4.3インチ 拡大率/約4.5~13.4倍 カラー・白黒・白黒反転など7色

希望小売価格 ..... ¥99,800円(非課税)

# ルーペ

※交付対象外商品。地区により交付対象になる場合がございます。  
各市町村の福祉窓口にお問い合わせください。

## LEDライト付手持ちルーペ エッセンバッハ LEDワイドライトルーペ モベースセット

- 鮮やかに拡大、LEDライト付
- ゆがみの少ない非球面レンズ
- エッセンバッハ独自開発PXM®光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。
- 専用スタンドにセットすれば焦点が合い、両手が使えます。



NO.	倍率	Dpt.	目とレンズの適正距離	レンズサイズ	重さ(約) 本体/モベース	本体価格	Nコード
E15112M	3	12	25cm	60mmφ	106g/52g	¥11,000	240N6600
E15113M	3.5	10	25cm	50×75mm	130g/52g	¥12,000	240N7200
E15114M	4	16	18cm	50×75mm	138g/52g	¥16,200	240N9720
E151141M	4	16	15cm	60mmφ	108g/52g	¥10,900	240N6540
E15115M	5	20	14cm	58mmφ	112g/52g	¥11,100	240N6660
E15116M	6	24	10cm	60mmφ	114g/52g	¥11,800	240N7080
E15117M	7	28	6cm	35mmφ	86g/56g	¥9,300	240N5580
E151110M	10	38	4cm	35mmφ	86g/44g	¥9,800	240N5880
E151112M	12.5	50	4cm	35mmφ	84g/44g	¥10,900	240N6540

●共通 レンズ材質:PXM®光学樹脂 付属品:単三電池2本 ●輝度調整キャップ イエロー・オレンジ・ブライト 専用ケース付 本体重さは電池含む  
※E15114は回折+非球面レンズ、セラティックコーティング無し

## 携帯用ルーペの定番 エッセンバッハ ハンディルーペ

- エッセンバッハのロングセラー
- ケースの形、色、大きさ、倍率をお選びいただけます。
- プレゼントにもおすすめです。
- スーパーデュプレックスコーティング採用。帯電防止、くもり防止、傷つき防止に優れています。
- エッセンバッハ独自開発PXM®光学樹脂レンズ採用 傷が付きにくく、明るく拡大します。



## シュバイツァー エルゴラックスMP 明るさ調節白色LED・握りやすいデザイン ドイツ製



※電池の残量が少なくなると「入」、「明」の明暗の差がなくなりますが、故障ではありません。  
※「入」の状態のほうが「明」よりも電池の連続使用時間が長くなります。  
※使用時間は、使用頻度、気温、電池メーカーにより異なります。

## シュバイツァー エルゴポケット 高倍率ポケットタイプ ドイツ製



品番	倍率/Dp	レンズ径	品番	倍率/Dpt	レンズ径
S181122	3×/12D	35mm	S181392	9.75×/39D	35mm
S181162	4×/16D	35mm	S181482	12×/48D	35mm
S181282	7×/28D	35mm	S181562	14×/56D	35mm

## 丸形ケース

NO.	ケースカラー	レンズ径	倍率	Dpt.	重さ(約)	本体価格	Nコード
E1740130	ダークレッド	30mmφ	6	24	10g	¥2,800	240N1680
E1740530	ブラック	30mmφ	6	24	10g	¥2,800	240N1680
E1740150	ダークレッド	50mmφ	3.5	10	27g	¥3,300	240N1980
E1740250	オリブグリーン	50mmφ	3.5	10	27g	¥3,300	240N1980
E1740450	ブラウン	50mmφ	3.5	10	27g	¥3,300	240N1980
E1740550	ブラック	50mmφ	3.5	10	27g	¥3,300	240N1980
E1740160	ダークレッド	60mmφ	3.5	10	45g	¥3,900	240N2340
E1740260	オリブグリーン	60mmφ	3.5	10	45g	¥3,900	240N2340
E1740460	ブラウン	60mmφ	3.5	10	45g	¥3,900	240N2340
E1740560	ブラック	60mmφ	3.5	10	45g	¥3,900	240N2340

## 角形ケース

NO.	ケースカラー	レンズ径	倍率	Dpt.	重さ(約)	本体価格	Nコード
E1752150	レッド	50mmφ	3.5	10	30g	¥3,900	240N2340
E1752550	ブラック	50mmφ	3.5	10	30g	¥3,900	240N2340
E1752850	ライトブラウン	50mmφ	3.5	10	30g	¥3,900	240N2340
E1752160	レッド	60mmφ	3.5	10	48g	¥4,400	240N2640
E1752560	ブラック	60mmφ	3.5	10	48g	¥4,400	240N2640
E1752860	ライトブラウン	60mmφ	3.5	10	48g	¥4,400	240N2640

●共通 レンズ:スーパーデュプレックスコーティング レンズ材質:PXM®光学樹脂 レンズ種類:バイコンベックス(両面可視) ケース素材:リサイクルレザー

# 補聴器

耐用年数: 5年

## 箱型

ボリューム調整などのスイッチが大きく、操作性にすぐれた箱形。上着のポケットに入れて携帯したり、ご家庭での使用に最適です。



コルチトーン TH-37

### 高度難聴用

デジタルで聞きやすく、自動雑音抑制で、より快適な聞き取りをお手伝いいたします。

交付基準 ¥34,200円



コルチトーン TH-38

### 重度難聴用

簡単な操作で、さらに強力なパワータイプ。大きな音量が必要な方に最適です。

交付基準 ¥55,800円

## 耳かけ型

耳の後側にかけるタイプの補聴器は、小さいのであまり目立たず負担をかけない軽量タイプ。多彩な性能も大きな魅力です。



アライ2-76DW



モザイクP 10E1

### 高度難聴用

小型で軽量タイプ。耳の後ろにかけるので目立ちません。

交付基準 ¥43,900円



ボールド2



モザイクHP 10E1

### 重度難聴用

薄型で高出力の耳かけタイプ。低音部、高音部の音質調整装置付きです。

交付基準 ¥67,300円

## 耳あな型

耳あなにすっぽりおさめるタイプの補聴器。一人ひとりの耳の形、聴力に合わせてつくるオーダーメイドと、既製品があります。

### レディメイド

交付基準 ¥87,000円

### オーダーメイド

人気のオーダーメイド。お一人お一人の耳の形と聴こえに合わせて作製します。

交付基準 ¥137,000円



カナル



カスタム



スーパーミニ

## 骨導型

### 眼鏡型

ひろった音をバイブレータで機械的な振動に変え、直接頭の骨を通して内耳に伝えます。

※伝音性難聴の方が対象です。



コルチトーン TH1105

## 付属品

### イヤモールド

音質調整向上・音もれ防止・脱落防止に効果があります。

交付基準 ¥9,000円

# アガリエキッズクラブ

## ご入会特典

### 小学生までの安心保証

2年間の安心保証\*1 入会金 100円

レンズ  
度数変更・  
破損

- ・1回目 ▶ご購入時と同タイプのレンズと**無料交換**
- ・2回目以降 ▶何度でも**キッズクラブ特価**で交換できます。

フレーム  
変形・調整

- ・何度でも**無料調整**\*2
- ・パッド・先セル ▶何度でも**無料交換**\*3

## 一流メーカーのレンズ

コンピューター薄型加工システム

- ・通常 3,300円 ▶眼科処方箋ご持参で**無料**\*4



お子さまの成長とともに気を遣ってあげたい目の健康。定期的に眼科医の検診を受けるなどチェックをしましょう。東江メガネでは、眼科医の処方箋に基づき、プロの目でお子さまに最適なメガネ選びのアドバイスを致します。ぜひお気軽に相談ください。

- \*1. 保証内容は、ご購入時のレンズの種類により変わります。
- \*2. 当社で修理ができない場合は有料になる場合がございます。
- \*3. メーカー正規パーツは有料となります。
- \*4. 遠視系の方に有効なシステムです。

# 弱視眼鏡

小児弱視

## 治療用メガネの健康保険

「弱視」「斜視」「先天性白内障術後」の治療に使うメガネ・コンタクトは、公的医療保険が適用されます。

### 給付対象

- 年齢 / 9歳未満
- 頻度 / 5歳未満は、1年に1度  
5歳以上は、2年に一度
- 支給上限額 / 弱視眼鏡 ¥38,461 (一式)  
コンタクトレンズ ¥16,139 (一枚)
- ※この額を上限として7割 (または8割) 支給されます。
- 対象外 / アイパッチ・フレネル膜プリズム

### 申請の方法

- 1 治療費支給申請書 (ご加入の健康保険申請窓口にあります)
- 2 眼科医による治療用メガネ、コンタクトレンズの作成指示書写し
- 3 患者様の検査結果 (装用後の視力、眼位等)
- 4 購入した治療用眼鏡等の領収書 (領収書の日付は、処方日より後であること)

# 給付申請手続きについて

日常生活用具の給付制度を利用して、入手を希望する場合は、次のような手続きが必要となります。


## 補装具 (以下の3つの要件をすべてみたすもの)

1. 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応して設計・加工されたもの
2. 身体に装着して(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
3. 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又意見書)を要するもの

### ●補装具の支給

支給決定は、障がい者又は障がい児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。利用者負担は原則1割負担になります。

### ●補装具の支給の流れ



## 日常生活用具 (以下の3つの要件をすべてみたすもの)

1. 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
2. 日常生活上の困難を改善し、自律を支援し社会参加を促進するもの
3. 製作や改良、開発にあたって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので日常生活品として一般的に普及していないもの

### ●日常生活用具の給付

給付決定は、障がい者又は障がい児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。利用者負担は市町村が決定します。

### ●日常生活用具の給付の流れ



※各自治体によって異なる場合がございます。詳しくはお近くの福祉事務所へご相談下さい。

級別	視覚障がい
1級	眼の視力(万国式視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)の和が0.01以下のもの
2級	1. 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの 2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの
3級	1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの
4級	1. 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの 2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級	1. 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 2. 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
6級	一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの、両眼の視力の和が0.2を越えるもの

(指数弁は視力0.01、手動弁・明暗弁は視力0とする)


級別	聴覚障がい
2級	両耳の聴力レベルがそれぞれ100デジベル以上のもの(両耳全ろう)
3級	両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの)
4級	1. 両耳の聴力レベルが80デジベル以上のもの(耳介に接しなければ話言葉を理解し得ないもの) 2. 両耳による普通話声最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級	1. 両耳の聴力レベルが70デジベル以上のもの(40cm以上の距離で発せられた会話を理解し得ないもの) 2. 一側耳の聴力レベルが90デジベル以上、他側耳の聴力レベルが50デジベル以上のもの

(500HZ、1000HZ、2000HZの聴力レベルをそれぞれa.b.cとして(a+2b+c)÷4で聴力レベルを算出する)


※交付基準額は、金額が変更になる場合、各自治体によって異なる場合がございます。詳しくはお近くの福祉窓口へお問い合わせください。  
 ※商品の価格が変更になる場合がございます。ご了承ください。

# 取扱店舗

## イオン那覇店 TEL.098-852-1306



## サンエーフカざんシティ店 TEL.098-888-6070



## イオン南風原店 TEL.098-940-6190



## 一日橋店 TEL.098-833-1548



## 那覇本店 TEL.098-867-2443




## サンエー那覇メインプレイス店 TEL.098-951-3321




## 浦添店 TEL.098-875-6577



## 宜野湾市役所通り店 TEL.098-892-8839



## サンエー具志川メインシティ店 TEL.098-974-8197



## イオン具志川店 TEL.098-982-6601




## 美里店 TEL.098-937-4420



## 石川店 TEL.098-965-3910




## 名護店 TEL.0980-53-3200



## イオンタウン宮古南店 TEL.0980-73-6601



## イオンタウン宮古店 TEL.0980-74-2500



## イオンタウンやいま店 TEL.0980-84-3400





